

5. Вимоги до первинного перетворювача

Виконання: загальнопромислове Food / Pharmacy (полірування + сертифікат «3А» або «EHEDG»)

«Сорочка» обігріву: Немає
 Наявна, підведення теплоносія Ermeto 12
 Наявна, підведення теплоносія різьба 1/2" NPTF

Приєднання: фланцеве, форма ущільнювальної поверхні:
 стандартна (Form B1 DIN EN1092-1)
 шип (tongue Form C DIN EN 1092-1)
 паз (groove Form D DIN EN 1092-1)
 виступ (male Form E DIN EN 1092-1)
 западина (female Form F DIN EN 1092-1)

Food / Pharmacy
 згідно DIN 11851 (dairy screw)
 згідно SMS 1146 (dairy screw)
 Tri-clover (clamp)
 Tri Clamp (clamp)
 по IDF (International Dairy Federation)

інше (зазначте приєднання)

Знежирення: Немає Наявне

Калібрування: стандартне (3 точки масової витрати)
 спеціальне (5 точок масової витрати) спеціальна (5 точок об'ємної витрати)
 спеціальне (10 точок масової витрати) спеціальна (з щільністю)

6. Вимоги до електронного перетворювача

Виконання: компактне (матеріал корпусу може бути або алюміній, або нержавіюча сталь)
 рознесене, польовий монтаж (матеріал корпусу може бути або алюміній, або нержавіюча сталь)
 рознесене, настінний монтаж (матеріал корпусу – тільки пластик)

Матеріал корпусу: литий алюміній (стандарт) нержавіюча сталь пластик

Комплектація кабелем (тільки для рознесеного виконання):
 5 метрів 10 метрів 20 метрів

Необхідна похибка вимірювання: $\pm 0,3\%$

Електроживлення: 230 V AC 24 V DC 24 V AC/DC

Вибухозахист: Немає Наявний, Ex d Наявний, Ex de Наявний, Ex d/de ia
 примітка: Електронний перетворювач для настінного монтажу з пластиковим корпусом не може мати вибухозахист!

Вихідний сигнал:
 4 ... 20 мА активний пасивний 1 шт. 2 шт. 3 шт.
 імпульсний активний пасивний 1 шт. 2 шт. 3 шт.
 цифровий Profibus PA Profibus DP Foundation Fieldbus RS 485 Modbus HART

Функції виміру: стандартні (масова витрата, густина, температура)
 Brix Baume 145 Baume 144.3 NaOH Plato

7. Стислий опис експлуатації витратоміра (інша додаткова корисна інформація та побажання)

*Експлуатація на відкритому повітрі, виконання ІР57.
 Свідчення про повірку, або свідоцтво первинної калібрування заводського.
 Документація українською/російською мовою.*

Головний технолог: *[Підпис]* / *Щащенко А.А.* / Головний метролог: *[Підпис]* / *Кисіль Ю.С.*

KROHNE UKRAINE Україна, 03040, м. Київ, вул. Васильківська, 1, офіс 201
 Тел.: +380 (44) 490 26 83, Факс: +380 (44) 490 26 84
 E-mail: krohne@krohne.kiev.ua http://www.krohne.com.ua